

Rev. n. 1 del 31/10/2021

Bollettino tecnico

OSSICON

Fosfosgrassante trimetallico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Fosfosgrassante per il trattamento preverniciatura di materiale ferroso, acciaio inox, alluminio e zinco. Particolarmente indicato in presenza di ossidazioni provenienti da taglio laser, rimuove efficacemente, dalle superfici metalliche, oli di lavorazione, stampaggio ed altri contaminanti untuosi, conferendo alla superficie trattata una conversione fosfatica di 0,6 – 1,2 g/m². Questa elevata quantità di fosfato depositato rende i materiali più resistenti alla corrosione.

APPLICAZIONI

Trattamento di preverniciatura di materiali ferrosi, acciaio inox, alluminio e sue leghe e zinco.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Riempire la vasca con acqua pulita attivando l'impianto e il riscaldamento, quindi aggiungere la quantità di prodotto necessario a raggiungere la concentrazione voluta e far girare l'impianto per 5 - 10 minuti per omogeneizzare il bagno.

DOSAGGI

0,5 - 2% (5 - 20 g per ogni litro di acqua)

PRECAUZIONI D'USO

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e raggi solari.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido

Colore: Incolore

Odore: Caratteristico

pH: < 1,0

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: ≥ 100 °C

Punto di infiammabilità: ≥ 65 °C

Densità relativa: 1,26 ± 0,01

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:

H290 - Può essere corrosivo per i metalli.

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Il prodotto può essere corrosivo i metalli

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Rev. n. 1 del 31/10/2021

Bollettino tecnico

OSSICON

Fosfosgrassante trimetallico

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 1760

IMBALLAGGIO

Tanica 6 Kg
Tanica 30 Kg
Tanica 72 Kg

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.